


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Produkt #11-539

3-4 TAGE



1



€615,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€615,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
2400 ±3

Blaze-Wellenlänge (nm):
200

Durchmesser (mm):

50.00
Beschichtung: Bare Aluminum
Substrat: ☐ N-ZK7
Typ: Rowland Circle
Beugungseffizienz (%) : ≥40 @ 215nm ≥33 @ 275nm ≥28 @ 375nm
Krümmungsradius (mm): 398.83
Rillenprofil: Sinusoidal
Einfallswinkel, α (°): -40
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°): 9.4
Beugungswinkel, β @ 300 nm (°): -4.4
Objektweite, l_a @ 200 nm: 305.5
Fokusedfernung, l_b @ 200 nm: 393.5
Randdicke ET (mm): 9.3
Durchmesser Beugungsfläche (mm): ≥44

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen