

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

Produkt #15-598 3-4 TAGE



1



€230,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€230,00

Stk. 6+

€184,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Dielectric Mirror (320-450nm)

Beschichtungsspezifikation:
Hypotenuse: R_{avg} >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
R_{avg} >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
R_{avg} >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)

Wellenlängenbereich (nm): 320 - 450
Länge Katheten (mm): 25.00
Länge Hypotenuse (mm): 35.40
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Art der Beschichtung: Dielectric
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Freie Apertur (%): 90
Typ: Right Angle Mirror
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.50

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen