

Konkaves Beugungsgitter Rowland-Kreis, 2400 Gitterlinien/mm, 64,5 mm Durchm., 180 nm

Mehr Produkte von [ZEISS](#)



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Produkt #11-538 3-4TAGE

- 1 +

€575,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€575,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
2400 ±4

Blaze-Wellenlänge (nm):

180
Durchmesser (mm): 64.50
Beschichtung: Bare Aluminum
Substrat: 
Typ: Rowland Circle
Beugungseffizienz (%): ≥36 @ 200nm ≥36 @ 250nm ≥32 @ 350nm
Krümmungsradius (mm): 749.89
Rillenprofil: Sinusoidal
Einfallswinkel, α (°): -40
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°): 9.4
Beugungswinkel, β @ 300 nm (°): -4.4
Objektweite, l_a @ 200 nm: 574.4
Fokusentfernung, l_b @ 200 nm: 739.9
Randdicke ET (mm): 11.8
Durchmesser Beugungsfläche (mm): ≥58

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen