

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #15-534 KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)



1



€61,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€61,00

Stk. 11+

€54,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
24.00 +0.1/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
19.70

Numerische Apertur NA:
0.66

Hintere Brennweite BFL (mm): 11.70
Substrat: B270
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 21.6
Randdicke ET (mm): 2
Mittendicke CT (mm): 10.40 ±0.2
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 24.0
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform