

TECHSPEC® UV-NIR-Neutraldichtefilter mit OD 2,5; 12,5 mm Durchmesser



UV-NIR ND-Filter

Produkt #19-304 3-4 TAGE

1 €125,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€125,00

Stk. 6+

€112,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Optische Dichte OD:
2.5

Substrat: □

Fused Silica (Coming 7980)	
Beschichtung:	Metallic Based ND
Oberflächenqualität:	40-20
Dicke (mm):	1.50 ±0.10
Transmission (%):	0.3
Typ:	Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm):	190 - 1700
Freie Apertur (%):	80.00
Transmittierte Wellenfront, P-V:	λ/4
Toleranz optische Dichte (%):	±10
Parallelität (Bogensekunden):	<5

Konformität mit Standards

RoHS:	Konform
Konformitätszertifikat:	Anzeigen