

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 25 mm D. x 300 mm BW, unbeschichtet



Produkt #67-151 Lagernd
Andere Beschichtungen

- 1 + €29,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€29,00
Stk. 10+
€26,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

300.00 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 298.02
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.50
Radius R₁ (mm): 155.04
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 12
Numerische Apertur NA: 0.04
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen