

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 25 mm D. x 750 mm BW, VIS-EXT-beschichtet



Produkt #88-737 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €47,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€47,50
Stk. 10+
€42,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

750.00 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 747.89
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.20 ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.00
Radius R₁ (mm): 387.60
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 30
Numerische Apertur NA: 0.02
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform