

TECHSPEC® 25 mm D. x 35 mm eff. BW, geschwärzt, PCX-Linse mit VIS-EXT-Beschichtung



Produkt #88-722-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen

1 €59,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€59,50

Stk. 10+
€53,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

35.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 30.42
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 7.01 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.00
Radius R₁ (mm): 18.11
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 1.4
Numerische Apertur NA: 0.36
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen