

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® PCX-Linse, 25,0 mm Durchmesser x 50,0 mm BW, AR-Beschichtung 532 nm



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #65-485 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€53,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€53,00

Stk. 10+

€47,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 50.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 46.75
Beschichtung: Laser V-Coat (532nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.90 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.68
Radius R₁ (mm): 25.84
Freie Apertur CA (mm): 24
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform