

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Achromatic Lens Kit

Produkt #65-985 3-4 TAGE

- 1 + €1.260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Beschichtung:
VIS-NIR (400-1000nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} ≤0.25% @ 880nm
R_{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm
R_{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm

Enthaltene Brennweiten (mm):
[30](#), [35](#), [40](#), [45](#), [50](#), [60](#), [75](#), [85](#), [100](#), [125](#), [150](#), [175](#), [200](#).

[225](#), [250](#), [300](#), [400](#)

Anzahl Linsen:
17.00

Typ:
Achromatic Lens

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
