


## TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 25,4 x 25,4 mm, 343 nm, 0-45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-607 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€172,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-5

€172,00

Stk. 6+

€155,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



**Oberflächenqualität:**  
10-5

**Typ:**  
Laser Mirror

**Parallelität (Bogenminuten):**

<3

**Freie Apertur (%):**  
85

**Rückseite:**  
Commercial Polish

**Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):**  
99.8

**Beschichtungsspezifikation:**  
R<sub>abs</sub> >99.8% @ 343nm

**Wellenlängenbereich (nm):**  
339 - 346

**Oberflächenebenheit (P-V):**  
λ/10

**Art der Beschichtung:**  
Dielectric

**Beschichtung:**  
Laser Mirror (343nm)

**Designwellenlänge DWL (nm):**  
343

**Größe (mm):**  
25.4 x 25.4 +0.00/-0.10

**Dicke (mm):**  
6.35 ±0.20

**Einfallswinkel (°):**  
0-45

**Substrat:**   
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

**Zerstörschwelle, laut Design:**   
5 J/cm<sup>2</sup> @ 343nm, 20ns, 20Hz

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Reach 209:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)