


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-598

3-4 TAGE



1



€161,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€161,00

Stk. 6+

€145,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 343nm R _{avg} >99.5% @ 339 - 346nm
Wellenlängenbereich (nm): 339 - 346
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (339-346nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 343
Größe (mm): 25.4 x 25.4 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 6 J/cm² @ 343nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen