

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #35-645

3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

-

1

+

€240,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	€240,00
Stk. 6+	€216,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

CUSTOM
OPTIONS

SPECIAL
HANDLING

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.38
Effektive Brennweite EFL (mm): 76.20
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 76.20
Beschichtung: Bare Gold
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 38.1
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/4
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 12000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 76.2
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform