

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union ▾

SUBMIT



TECHSPEC Beam Shaping Fused Silica Cylinder Lenses

Produkt **#36-095** ☐ Lagernd

-

1

+

€143,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	€143,00
Stk. 6+	€114,50
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
-50.00

Substrat:

Fused Silica (Corning 7980)
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): -52.06
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86 x 22.86
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 25.4 x 25.4
Randdicke ET (mm): 6.64
Radius R₁ (mm): 22.93
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <3
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <4.5
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen