


TECHSPEC® Laserspiegelsubstrat, 25,4 x 25,4 mm



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Produkt #37-725 3-4 TAGE

1 €95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€95,00

Stk. 11+

€85,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror Substrate

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Beschichtung: Uncoated
Größe (mm): 25.4 x 25.4 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen