

TECHSPEC®

90° Off-Axis-Parabolspiegel, 25,4 mm Durchm. x 101,6 mm eff. BW, 100 Å, Gold ohne Schutzschicht



Produkt #35-646 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1 €240,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€240,00

Stk. 6+

€216,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.38
Effektive Brennweite EFL (mm): 101.60
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 101.60
Beschichtung: Bare Gold
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 50.8
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/4
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 12000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 101.6
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform