


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#34-999** 3-4 Tage



1



€116,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€116,00

Stk. 6+

€93,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende:

1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): 17.39
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 11.55
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86 x22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 25.4 x25.4
Randdicke ET (mm): 1.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): 12.92
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform