

TECHSPEC® 25,4 x 177,8 mm eff. BW, 90°, 100 Å, Off-Axis-Parabolspiegel, Protected Gold



Produkt **#35-571** 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€515,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€515,00

Stk. 6+

€463,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

177.80
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Krümmungsradius (mm) : 177.80
Beschichtung : Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung : Metal
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°) : 90
Parent-Brennweite PFL (mm) : 88.9
Oberflächengenauigkeit, RMS : λ/4
Oberflächenrauheit (Angström) : <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm) : 700 - 10000
Freie Apertur (%) : 90
Oberflächenqualität : 80-50
Kompatible Montageplatten : #47-111
Substrat : Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm) : 177.8
Reflektierte Wellenfront, RMS : λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform