

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #19-710 3-4TAGE

◦ 1 ◐

 €1.700,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.700,00

Stk. 6+

€1.360,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
Calcium Fluoride (CaF₂)

Oberflächenqualität:

40-20
Typ: Equilateral Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%) : 85
Länge Hypotenuse (mm): 25.40
Länge Katheten (mm): 25.40
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 7000
Wellenlängenbereich (µm): 0.2 - 7
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: CF-EP-25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen