



90° Off-Axis-Parabolspiegel, 25,4 mm Durchm. x 76,2 mm eff. BW, 100 Å, Protected Gold



Produkt #35-529 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1 €295,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€295,00

Stk. 6+

€265,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:  
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):  
25.40 +0.00/-0.38

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>76.20                                                                                                                 |
| <b>Toleranz Brennweite (%)</b> :<br>±1                                                                                                                         |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>76.20                                                                                                                          |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Gold (700-10000nm)                                                                                                           |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                                                                          |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≥94% @ 700 - 800nm<br>R <sub>avg</sub> ≥97% @ 800 - 2,000nm<br>R <sub>avg</sub> ≥98% @ 2,000 - 12,000nm |
| <b>Offset-Winkel (°):</b><br>90                                                                                                                                |
| <b>Parent-Brennweite PFL (mm):</b><br>38.1                                                                                                                     |
| <b>Oberflächengenauigkeit, RMS:</b><br>λ/4                                                                                                                     |
| <b>Oberflächenrauheit (Angström):</b><br><100 RMS                                                                                                              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>700 - 10000                                                                                                                |
| <b>Freie Apertur (%)</b> :<br>90                                                                                                                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                                                                                           |
| <b>Kompatible Montageplatten:</b><br><a href="#">#47-111</a>                                                                                                   |
| <b>Substrat:</b><br>Aluminum 6061-T6                                                                                                                           |
| <b>Y-Offset (mm):</b><br>76.2                                                                                                                                  |
| <b>Reflektierte Wellenfront, RMS:</b><br>λ/2                                                                                                                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |