

TECHSPEC® 25,4 x 54,4 mm Brennweite 30° 100 Å Off-axis Parabolspiegel, Aluminium



Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Produkt #35-490 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€240,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€240,00

Stk. 6+

€216,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

54.45
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Krümmungsradius (mm) : 101.60
Beschichtung : Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung : Metal
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≥85% @ 400 - 700nm R _{avg} ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°) : 30
Parent-Brennweite PFL (mm) : 50.8
Oberflächengenauigkeit, RMS : λ/4
Oberflächenrauheit (Angström) : <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 2000
Freie Apertur (%) : 90
Oberflächenqualität : 80-50
Kompatible Montageplatten : #47-111
Substrat : Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm) : 27.22
Reflektierte Wellenfront, RMS : λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform