

TECHSPEC® 25,4 x 54,4 mm eff. BW, 30°, 100 Å, Off-Axis-Parabolspiegel, Protected Gold



TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

Produkt #35-491 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €350,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€350,00

Stk. 6+

€315,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm): 54.45
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 101.60
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 30
Parent-Brennweite PFL (mm): 50.8
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/4
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 27.22
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform