


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

Produkt **#11-613** □ Lagernd

-

1

+

€125,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€125,00

Stk. 11+

€110,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
20-10

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): >90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 98
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >98% @ 266, 355, 532nm, R _{abs} >97% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (266, 355, 532, 1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 266, 355, 532, 1064
Durchmesser (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 5.00 ±0.25
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen