

TECHSPEC® Strahlteiler für Harmonische (45°), 266 nm T, 532 & 1064 nm R, 25,4 mm Durchm.



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Produkt #11-548 3-4 TAGE

1 **€337,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€337,00

Stk. 6+

€303,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
>90

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: R_{abs}: >99% @ 532nm, R_{abs}: >99% @
1064nm, T_{abs}: >70% @ 266nm

Surface 2: R _{abs} : <1.0% @266nm
Aufbau: Dichroic
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Parallelität (Bogenminuten): <3
Reflexionswellenlänge (nm): 532, 1064
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Transmissionsbereich (nm): 266
Typ: Harmonic Beamsplitter
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Surface 1: 1 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz 7.5 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 1 J/cm ² @ 20ns, 20Hz @ 266nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen