


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Gallium Arsenide (GaAs) Windows

Produkt #16-801

3-4 TAGE



1



€407,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€407,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
85

Freie Apertur CA (mm):
21.59

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 2.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 5.39 (0 to +30°C)
Dichte (g/cm³): 5.32
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 3.293 @ 7µm 3.279 @ 10µm 3.267 @ 12µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 750
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.31
Substrat: Gallium Arsenide (GaAs)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 1000 - 16000
Elastizitätsmodul (GPa): 85
Modellnummer: GA-W-25-2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen