

TECHSPEC® 25,4 x 177,8 mm Brennweite 90° 100 Å Off-axis Parabolspiegel, Aluminium



Produkt #34-520 3-4TAGE

Andere Beschichtungen



1



€405,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€405,00

Stk. 6+

€364,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

177.80
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 177.80
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥85% @400 - 700nm R _{avg} ≥97% @2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 88.9
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/4
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 177.8
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform