

TECHSPEC®

Ultrakurzpulsstrahlteiler (45°) für Harmonische, 25,4 mm Durchm., 1030 nm T, 515 nm R, für Yb:dotierte Laser



Ultrafast Harmonic Separators

Produkt #12-663 3-4 TAGE



1



€245,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€245,00

Stk. 6+

€205,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):

80
Freie Apertur CA (mm): 20.32
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: R _{avg} >99.5% @ 505 - 535nm T _{avg} >98% @ 1000 - 1090nm Surface 2: R _{avg} <0.8% @ 1000 - 1090nm
Aufbau: Dichroic
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Parallelität (Bogenminuten): <3
Reflexionswellenlänge (nm): 515
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 3.00 ±0.10
Transmissionsbereich (nm): 1030
Typ: Harmonic Beamsplitter
GDD-Spezifikation: Surface 1: 0±20fs ² @ 505 - 535nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 205: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen