

TECHSPEC®

Dünnes Ultrakurzpulsfenster, BBAR-beschichtet, 25,4 mm Durchm., 1900 - 2200 nm



Produkt #11-738 3-4TAGE

1 €192,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€192,50

Stk. 6+
€173,25

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
67.8

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 1.00 ±0.10
Beschichtung: BBAR (1900-2200nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm³): 2.20
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.458
Knoop-Härte (kg/mm²): 522
Parallelität (Bogensekunden): ≤30
Poisson-Zahl: 0.16
Substrat: Fused Silica IR Grade
Oberflächenqualität: 20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/6
Typ: Ultrafast Window
Wellenlängenbereich (nm): 1900 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa): 73

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen