

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



Produkt #11-741 3-4 Tage

-

 1 

+

€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€180,00

Stk. 6+

€162,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl ( $v_d$ ):  
67.8

Fase:  
Protective as needed

Freie Apertur (%):  
90

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>25.40 +0.00/-0.10                                                                                            |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.10                                                                                                         |
| <b>Beschichtung:</b><br>BBAR (950-1150nm)                                                                                                |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.15% @ 950 - 1150nm                                                             |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>0.52 (+5 to +35°C)<br>0.57 (0 to +200°C)<br>0.48 (-100 to +200°C) |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.20                                                                                                           |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>1030                                                                                               |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                                                                            |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                                                            |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm²):</b><br>522                                                                                                      |
| <b>Parallelität (Bogensekunden):</b><br>≤30                                                                                              |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.16                                                                                                             |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                                                          |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                                                     |
| <b>Transmittierte Wellenfront, P-V:</b><br>λ/6                                                                                           |
| <b>Typ:</b><br>Ultrafast Window                                                                                                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>950 - 1150                                                                                           |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>73                                                                                                    |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>10 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 20ns, 20Hz                                |

## Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |