

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC X10 Laser Line Coated Windows

Produkt #39-671

3-4 TAGE



1



€155,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€155,00

Stk. 6+

€124,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
22.86

Beschichtung:
Laser V-Coat (343nm)

Designwellenlänge DWL (nm): 343
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Laser Line Window
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 343nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7.5 J/cm ² @ 343nm, 20ns, 20Hz
Güte Quarzglas: 7980 0F
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen