

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Produkt #38-780 KONTAKT



1



€268,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€268,00

Stk. 6+

€241,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
>85

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: R_{abs}: >99% @ 532, 1064nm, T_{abs}: >90% @ 355nm

Surface 2: R _{abs} : <0.5% @ 355nm
Aufbau: Dichroic
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Parallelität (Bogenminuten): <3
Reflexionswellenlänge (nm): 532, 1064
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Transmissionsbereich (nm): 355
Typ: Harmonic Beamsplitter
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ Surface 1: 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz 7.5 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz 2.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 7.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen