


TECHSPEC® Laserspiegelsubstrat, 25,4 mm Durchm.



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Produkt #37-685 3-4 TAGE

1 €95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€95,00

Stk. 11+

€84,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror Substrate

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Beschichtung: Uncoated
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen