

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union ▼

SUBMIT



Produkt #11-753 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ €120,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€120,00

Stk. 6+

€108,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) IR Grade

Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.00 ±0.10
Typ: Ultrafast Window
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/6
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Parallelität (Bogensekunden): ≤30
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3500
Güte Quarzglas: 7979 0G
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen