

TECHSPEC® 25,4 mm Durchm. × 100 mm BW, 266 nm, 0 - 45° konkaver Laserlinienspiegel



Laser Line Concave Mirrors

Produkt #39-950 3-4 TAGE

1 **€160,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€160,00

Stk. 6+

€144,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Designwellenlänge DWL (nm):
266

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.20
Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Krümmungsradius (mm): 200.00
Beschichtung: Laser Mirror (266nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.80% @ 266nm (0-45° AOI)
Art der Beschichtung: Dielectric
Rückseite: Fine Grind
Mittendicke CT (mm): 5.95
Freie Apertur (%): 90
Randdicke ET (mm): 6.35 ±0.10
Radius R₁ (mm): 200.00
Typ: Concave Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 263 - 268
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 1 MW/cm ² @ 266nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen