

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #14-296 3-4 TAGE



1



€488,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€488,00

Stk. 6+

€395,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
20.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (405nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
405

Durchmesser (mm):

25.40 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.00 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/300
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.2% @ 405nm
Verzögerungsordnung: 0
Aufbau: Air Spaced

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform