

TECHSPEC® Ultrakurzpuls-Strahlteiler, 25,4 mm Durchm., 550-1050 nm, 50R:50T



TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

Produkt #17-068 KONTAKT

1 **€577,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€577,00

Stk. 10+

€510,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
45

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.05

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität: 10-5 (substrate)
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter
Freie Apertur (%): 80
Parallelität (Bogensekunden): <10
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: R _{avg} = 50% @ 550 - 1050nm R _p = 35±3% @ 550 - 1050nm R _s = 67±3% @ 550 - 1050nm Surface 2: R _s <2% @ 550 - 1050nm R _p <1.5% @ 550 - 1050nm
Wellenlängenbereich (nm): 550 - 1050
GDD-Spezifikation: Transmission: 0 fs ² @ 550 - 1050nm Reflectivity: 0 fs ² @ 550 - 1050nm
Transmittierte Wellenfrontverzerrung: <λ/10 @ 632.8nm
Reflektierte Wellenfrontverzerrung: <λ/10 @ 632.8nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform