



Off-Axis-Parabolspiegel, 12,7 mm Durchm. x 203,2 mm EFL, dielektrische Beschichtung für 1064 nm



TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Produkt #15-378 [KONTAKT](#)

Andere Beschichtungen



1



€313,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€313,00

Stk. 6+

€281,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm): 203.20
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 203.20
Beschichtung: Dielectric Mirror (1064nm)
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99.5% @ 1064nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 101.6
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 1064
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 60-40
Kompatible Montageplatten: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 203.2
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform