

TECHSPEC®

Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung, 600 - 1000 nm, 25,4 mm Durchm.



Produkt #13-060 3-4 TAGE

- 1 +

€141,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€141,00

Stk. 5+

€125,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Flat Mirror

Parallelität (Bogenminuten): <3
Freie Apertur (%): 90
Rückseite: Commercial Polish
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°
GDD-Spezifikation: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1000
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver
Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)
Kanten: Ground, protective bevel as needed

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform