

TECHSPEC® 25,4 mm Durchm. x 25,4 mm BW unbeschichtete asphärische Zinkselenid-Linse

Mehr Produkte von Coherent®



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Produkt #39-477 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €980,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€980,00

Stk. 11+

€888,30

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40

Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 23.53
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: <i>N</i> 2
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤3
Zentrierung, ETD (µm): ≤12.7
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Randdicke ET (mm): 2.29
Mittendicke CT (mm): 4.50 ±0.10
Blende: 1
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Konjugierter Abstand: Infinite
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Power (P-V) @ 10,6 µm: <i>N</i> 10
Power (P-V) @ 632,8 nm: <i>N</i> 10

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen