

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

Produkt #39-977

3-4 TAGE



1



€108,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€108,00

Stk. 6+

€96,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.20

Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Krümmungsradius (mm): 200.00
Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Fine Grind
Mittendicke CT (mm): 5.95
Freie Apertur (%): 90
Randdicke ET (mm): 6.35 ±0.10
Radius R₁ (mm): 200.00
Typ: Concave Mirror
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen