

TECHSPEC®

Protected Aluminium 90° OAP mit Bohrungen zur Ausrichtung, 25,4 mm Durchm. x 25,4 mm EFL



#11-770

Produkt #11-770 3-4 TAGE



1



€250,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€250,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40

Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 25.40
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 12.7
Oberflächengenaugkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Oberflächenqualität: 80-50
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 25.40
Orientierung Befestigungslöcher: 1 x Parallel to Focused Beam 1 x Parallel to Collimated Beam
Durchmesser Befestigungslöcher (mm): 4.1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen