

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Documentation



High Precision Laser Grade Aspheric Lenses

Produkt #39-558 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€825,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€825,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.05

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80 @ 532nm

Numerische Apertur NA:

0.25
Hinterer Brennweite BFL (mm): 45.36
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 532
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/40
Beschichtung: Laser V-Coat (532nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Oberflächenqualität: 10-5
Freie Apertur CA (mm): 21.40
Randdicke ET (mm): 4.40
Mittendicke CT (mm): 7.90
Blende: 2
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Strehl Ratio: >0.8
Punktgröße (µm): See Technical Information Tab
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Strehl Ratio is >0.8 by design and tested
Zerstörschwelle, laut Design: 10 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Dioptrie: 19.69

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen