

TECHSPEC® Konkaver Laserlinienspiegel 25,4 mm Durchm. x 25 mm EFL, unbeschichtet



TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

Produkt #39-973 3-4 TAGE

1 **€108,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€108,00

Stk. 6+

€96,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐ [Fused Silica](#) (Coming 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.20

Effektive Brennweite EFL (mm): 25.00
Krümmungsradius (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Fine Grind
Mittendicke CT (mm): 4.71
Freie Apertur (%): 90
Randdicke ET (mm): 6.35 ±0.10
Radius R₁ (mm): 50.00
Typ: Concave Mirror
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen