print-screen-header

TECHSPEC® 25,4 mm Durchm. × 75 mm BW, 266 nm, 0 - 45° konkaver Laserlinienspiegel

Laser Line Concave Mirrors

Produkt **#39-949** 3-4 TAGE

- 1 + **€160,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€160,00

Stk. 6+
€144,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Designwellenlänge DWL (nm):
266

Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.20

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Krümmungsradius (mm):
150.00

Beschichtung:
Laser Mirror (266nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} >99.80% @ 266nm (0-45° AOI)

Art der Beschichtung:
Dielectric

Rückseite:
Fine Grind

Mittendicke CT (mm):
5.81

Freie Apertur (%):
90

Randdicke ET (mm):
6.35 ±0.10

Radius R_1 (mm):
150.00

Typ:
Concave Mirror

Wellenlängenbereich (nm):
263 - 268

Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10

Zerstörschwelle, Referenz:
1 MW/cm^2 @ 266nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen