

TECHSPEC® 25,4 mm Dia. x 75 mm BW unbeschichtete, plankonvexe ZnSe-Linse

Mehr Produkte von Coherent®



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

Produkt #39-533 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €289,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€289,00

Stk. 11+

€260,10

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00 @ 10.6µm

Hintere Brennweite BFL (mm): 73.96
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Power (P-V) @ 10,6 μm: λ 10
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 μm: λ 20
Zentrierung, ETD (μm): $\leq$ 12.7
Mittendicke CT (mm): 2.50 $\pm$ 0.10
Randdicke ET (mm): 1.73
Radius R₁ (mm): 105.20
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Blende: 2.95
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Bulk Absorption Coefficient (cm⁻¹): <0.0005 @ 10.6 μ m
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen