

TECHSPEC® Konkaver Laserlinienspiegel 25,4 mm Durchm. x 500 mm EFL, unbeschichtet



TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

Produkt #39-979 3-4 TAGE

1 **€108,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€108,00

Stk. 6+

€96,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)

Oberflächenqualität: 20-10

Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.20

Effektive Brennweite EFL (mm): 500.00
Krümmungsradius (mm): 1,000.00
Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Fine Grind
Mittendicke CT (mm): 6.27
Freie Apertur (%) : 90
Randdicke ET (mm): 6.35 ±0.10
Radius R₁ (mm): 1,000.00
Typ: Concave Mirror
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen