


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #11-668

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€132,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€132,00

Stk. 6+

€116,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

1,001.17 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 1000.07
Beschichtung: BBAR (700-900nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.2% @ 700 - 900nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.60 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.43
Radius R₁ (mm): 459.00
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Blende: 39.38
Numerische Apertur NA: 0.013
Designwellenlänge DWL (nm): 800
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 900
Einfallswinkel (°): 0
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen