




Dünne Ultrakurzpuls-PCX-Linse, 950 - 1150 nm beschichtet, 25,4 mm Durchmesser x 1500 mm Brennsw.



Produkt #11-650 3-4 Tage

Andere Beschichtungen



1



€132,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€132,00

Stk. 6+

€116,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

1,501.75 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 1500.65
Beschichtung: BBAR (950-1150nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.15% @ 950 - 1150nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.60 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.48
Radius R₁ (mm): 688.50
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Blende: 59.06
Numerische Apertur NA: 0.009
Designwellenlänge DWL (nm): 1030
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 950 - 1150
Einfallswinkel (°): 0
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen