




Dünne IR-Ultrakurzpuls-PCX-Linse, 1900 - 2200 nm beschichtet, 25,4 mm Durchm. x 200 mm Brennwn.



Produkt #11-622 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€182,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€182,00

Stk. 6+

€159,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

200.23
Hintere Brennweite BFL (mm): 199.14
Beschichtung: BBAR (1900-2200nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.1% @ 1900 - 2200nm
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.60 ±0.10
Randdicke ET (mm): 0.72
Radius R₁ (mm): 91.80
Blende: 7.88
Numerische Apertur NA: 0.064
Typ: Plano-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1900 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen