

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#15-535** **KONTAKT**

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€57,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€57,00

Stk. 11+

€50,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.40 +0.2/-0.4

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40

Numerische Apertur NA:
0.50

Substrat: ☐ Float Glass
Toleranz Brennweite (%) : ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten) : ≤25
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Mittendicke CT (mm) : 7.20 ±0.25
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm) : Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform